

## TST 4 SAKC4



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Версия	Размыкающий штекер (клемма), бежевый
Заказ №	<a href="#">2082450000</a>
Тип	TST 4 SAKC4
GTIN (EAN)	4008 190222604
Кол.	400 Штука

## TST 4 SAKC4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Ширина	4.95 mm	Ширина (в дюймах)	0.1949 inch
Масса нетто	3.14 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

### Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный
---------------	--------------

### Характеристики материала

Цветовой код	бежевый
--------------	---------

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Втычное соединение
----------------	--------------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		