

TST 10 SAKC10



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Версия	Монтажное основание для рейки, красный, Полиамид 66, without, Ширина: 7.4 mm
Заказ №	2082460000
Тип	TST 10 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190223380
Кол.	400 Штука

TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	7.4 mm	Глубина (дюймов)	0.2913 inch
Высота	51 mm	Высота (в дюймах)	2.0079 inch
Ширина	7.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.2913 inch
Масса нетто	3.58 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

Общие сведения

Температурный диапазон, макс.. 100 °C

Параметры системы

Исполнение для монтажных реек

Размеры

Резьба (внутренняя) without

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Цветовой код	красный
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		