Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



POWER MONITOR BRACKET



Основные данные для заказа

<u>'</u>	
2091060000	
POWER MONITOR BRACKET	
4050118421903	
1 Штука	
Эта артикул в перспективе будет недоступен.	
2026-12-30T00:00:00+01:00	

Справочный листок технических данных



POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3		
Высота	90 mm	Высота (в дюймах)	3.5433 inch
Ширина	100 mm	Ширина (в дюймах)	3.937 inch
Масса нетто	70 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	150 °C
Экологическое соответст	вие изделия		'
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Классификации			
ETIM 6 O	FC002201	ETIM 7.0	FC002201
ETIM 6.0	EC002301	ETIM 7.0	EC002301
ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 9.0	27-14-23-36
ECLASS 9.1	27-21-03-01	ECLASS 10.0	27-14-23-36
ECLASS 11.0	27-14-23-92	ECLASS 12.0	27-14-23-92
ECLASS 13.0	27-14-23-92	ECLASS 14.0	27-14-23-92
ECLASS 15.0	27-14-23-92		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

POWER MONITOR BRACKET

Изображения

