

POWER MONITOR BRACKET


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	2091060000
Тип	POWER MONITOR BRACKET
GTIN (EAN)	4050118421903
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2026-12-30T00:00:00+01:00

POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	90 mm	Высота (в дюймах)	3.5433 inch
Ширина	100 mm	Ширина (в дюймах)	3.937 inch
Масса нетто	70 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	150 °C
----------------------	---------------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-14-23-92
ECLASS 15.0	27-14-23-92		

POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

