

**THM ET S7 1500-13 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Рулонные этикетки без клеевой основы THM ET S7 используются для маркировки модулей SIMATIC ET 200S и S7 от Siemens.

Для индивидуальной печати на этикетках THM ET S7 с помощью принтера THM может использоваться программное обеспечение M-Print® PRO. Этикетки легко отделяются. Принтер THM MultiMark обеспечивает высокую стойкость печати.

**Основные данные для заказа**

Версия	THM, Маркировочные элементы для устройств, 108.8 x 13 mm, Siemens, желтый
Заказ №	<a href="#">2093070000</a>
Тип	THM ET S7 1500-13 GE
GTIN (EAN)	4050118422092
Кол.	500 Штука

## THM ET S7 1500-13 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	108.8 mm	Высота (в дюймах)	4.2835 inch
Ширина	13 mm	Ширина (в дюймах)	0.5118 inch
Масса нетто	0.4 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-50...100 °C
--------------------------------	--------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

## Общие данные

Метод выполнения печати	Метод термопереноса	
Исполнение	без содержания галогенов	
Ширина	13 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	HB	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-50 °C	
Цветовой код	желтый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полипропилен	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
совместимый принтер	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label reel = Device markers	
Температурный диапазон вставки	-50...100 °C	
Установка / Изготовитель	Siemens	
Количество на один рулон	500	

## Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



**THM ET S7 1500-13 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Красящие ленты**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия	
Заказ №	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Кол.	1 ST		