## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия







Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

#### Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоеди-
	нения экрана
Заказ №	<u>2269800000</u>
Тип	KLBUE 4-6 Z/1
GTIN (EAN)	4032248264551
Кол.	10 Штука

## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			1
	8.5 mm	[	0.2246 in ab
-лубина Высота	45.2 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	0.3346 inch 1.7795 inch
<u> Бысота</u> Ширина	8.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.3504 inch
Масса нетто	3.17 g	ширина (в дюимах)	0.0004 111011
			'
	05.00 55.00		<b>5</b> 00 40 00
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Гемпература при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.397 kg CO2 eq.	
Дополнительные техничес	ские данные		
0	,		
Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина
Проверенное на взрывозащищенн исполнение	ость Нет		
Общие сведения			
Указание по установке	Непосредственный		
	монтаж, Шина		
Параметры системы			
		T 6	.,
Лсполнение	для подсоединения экрана	Требуется концевая пластина	Нет
Размеры			
Шаг в мм (P)	20.00 mm		
Расчетные данные		'	
Расчетное сечение	6 mm²		
Характеристики материал	1a		
Цветовой код	серебряный	Класс пожаростойкости UL 94	None
Зажимаемые провола (рад	счетное соединение)		
оажимаемые провода (рас			
Длина зачистки изоляции	8.5 mm	Вид соединения	Пружинное соединени

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Технические данные

Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	4 mm <sup>2</sup>
Классификации			
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**

**KLBUE 4-6 Z/1** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



