

**Изображение изделия**

Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

**Основные данные для заказа**

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана
Заказ №	<a href="#">2269800000</a>
Тип	KLBUE 4-6 Z/1
GTIN (EAN)	403224826455 1
Кол.	10 Штука

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	8.5 mm	Глубина (дюймов)	0.3346 inch
Высота	45.2 mm	Высота (в дюймах)	1.7795 inch
Ширина	8.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.3504 inch
Масса нетто	3.17 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.397 kg CO2 eq.	

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина
Проверенное на взрывозащищенность	Нет		
исполнение			

## Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина		
-----------------------	-------------------------------	--	--

## Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана	Требуется концевая пластина	Нет
------------	--------------------------	-----------------------------	-----

## Размеры

Шаг в мм (P)	20.00 mm		
--------------	----------	--	--

## Расчетные данные

Расчетное сечение	6 mm <sup>2</sup>		
-------------------	-------------------	--	--

## Характеристики материала

Цветовой код	серебряный	Класс пожаростойкости UL 94	None
--------------	------------	-----------------------------	------

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Длина зачистки изоляции	8.5 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	6 mm

**KLBUE 4-6 Z/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

Диаметр кабеля, мин.	4 mm	Сечение подключаемого провода, скрученный, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, скрученный, мин.	4 mm <sup>2</sup>		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

