Справочный листок технических дан-

SAI-SK-M12-UNI 2029



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Защитные колпачки предохраняют незащищенные вставные устройста от внешних воздействий.

Основные данные для заказа

Версия	Защитные модули, Защитный колпачок
Заказ №	<u>2330260000</u>
Тип	SAI-SK-M12-UNI 2029
GTIN (EAN)	4032248592067
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-08

27-44-02-08

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SAI-SK-M12-UNI 2029

Технические данные

Сертификаты

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Масса нетто	1.35 g				
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
РВ46 Общие технические	данные				
Основной материал корпуса	PA 66	Вид защиты	IP67		
Рабочая температура	-40 °C 90 °C				
Классификации					
ETIMA C.O.	F0000044	ETIM 7.0	50000014		
ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314		
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314		
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-92		
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-92		

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-44-02-08

27-44-02-08

27-44-02-08