

**СМА-31-600-5А-5ВА-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Вставные токовые трансформаторы**

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

**Основные данные для заказа**

|               |   |
|---------------|---|
| Версия        | Первичный ток: 600 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 1, трансформатор тока закрытого типа |
| Заказ №       | <a href="#">2420900000</a>  |
| Тип           | СМА-31-600-5А-5ВА-1   |
| GTIN (EAN)    | 4050118429176   |
| Кол.          | 1 Штука   |
| Производитель | MBS AG  |

**CMA-31-600-5A-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 52 mm   | Глубина (дюймов)  | 2.0472 inch |
| Высота      | 80.9 mm | Высота (в дюймах) | 3.185 inch  |
| Ширина      | 60 mm   | Ширина (в дюймах) | 2.3622 inch |
| Масса нетто | 230 g   |                   |             |

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...70 °C Рабочая температура -5 °C...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Размеры проводов под напряжением**

|             |                                    |                         |                                |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Тип провода | Только изолированный провод        | Провод круглого сечения | 25.70 mm                       |
| Рейка       | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm | Место установки         | Использование внутри помещений |

**Технические характеристики**

Вид защиты IP20 Класс изоляции E  
Номинальный непрерывный тепловой ток Iтепловой 1,2 x Iном. Номинальная частота 50 Hz

**Электрические характеристики**

Класс точности 1 Вторичный ток 0...5 A  
Нагрузка 5 VA Первичный ток 600 A

**Соответствие стандартам по изоляции**

Стандартный IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 Класс точности 1

**Классификации**



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

**СМА-31-600-5А-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**CMA-31-600-5A-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Вставной токовый трансформатор - ValueLine



#### Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

### Основные данные для заказа

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип        | CMA-31-41-SNAP-ON          | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">2723380000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118810622              |        |
| Кол.       | 1 ST                       |        |