

СМА-31-400-5А-5ВА-0,5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 400 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 0,5, трансформатор тока закрытого типа
Заказ №	2420980000
Тип	СМА-31-400-5А-5ВА-0,5
GTIN (EAN)	4050118429305
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

СМА-31-400-5А-5ВА-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	52 mm	Глубина (дюймов)	2.0472 inch
Высота	80.9 mm	Высота (в дюймах)	3.185 inch
Ширина	60 mm	Ширина (в дюймах)	2.3622 inch
Масса нетто	296.56 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...70 °C Рабочая температура -5 °C...50 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	25.70 mm
Рейка	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Место установки	Использование внутри помещений

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Класс изоляции	E
Номинальный непрерывный тепловой ток (тепловой)	1,2 x Ином.	Номинальная частота	50 Hz

Электрические характеристики

Класс точности	0,5	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	5 VA	Первичный ток	400 A

Соответствие стандартам по изоляции

Стандартный IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 Класс точности 0,5

Классификации




ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

СМА-31-400-5А-5ВА-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CMA-31-400-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставной токовый трансформатор - ValueLine



Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

Основные данные для заказа

Тип	CMA-31-41-SNAP-ON	Версия	
Заказ №	2723380000		
GTIN (EAN)	4050118810622		
Кол.	1 ST		