

**СМА-31-200-5А-2,5ВА-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Вставные токовые трансформаторы**

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

**Основные данные для заказа**

Версия	Первичный ток: 200 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 2.5 VA, Класс точности: 0,5, трансформатор тока закрытого типа
Заказ №	<a href="#">2421020000</a>
Тип	СМА-31-200-5А-2,5ВА-0,5
GTIN (EAN)	4050118428988
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

**СМА-31-200-5А-2,5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	52 mm	Глубина (дюймов)	2.0472 inch
Высота	80.9 mm	Высота (в дюймах)	3.185 inch
Ширина	60 mm	Ширина (в дюймах)	2.3622 inch
Масса нетто	307 g		

### Температуры

Температура хранения -25 °C...70 °C Рабочая температура -5 °C...50 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	25.70 mm
Рейка	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Место установки	Использование внутри помещений

### Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Класс изоляции	E
Номинальный непрерывный тепловой ток (тепловой)	1,2 x Ином.	Номинальная частота	50 Hz

### Электрические характеристики

Класс точности	0,5	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	2.5 VA	Первичный ток	200 A

### Соответствие стандартам по изоляции

Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Класс точности	0,5
-------------	--------------------------------------	----------------	-----

### Классификации


ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**СМА-31-200-5А-2,5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Вставной токовый трансформатор - ValueLine



#### Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

### Основные данные для заказа

Тип	CMA-31-41-SNAP-ON	Версия	
Заказ №	<a href="#">2723380000</a>		
GTIN (EAN)	4050118810622		
Кол.	1 ST		