

**PAC-HE34-HE34-HF-1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

**Основные данные для заказа**

Заказ №	2425950010
Тип	<a href="#">PAC-HE34-HE34-HF-1M</a>
GTIN (EAN)	4032248273300
Кол.	1 Штука

## РАС-HE34-HE34-HF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	149.1 g
-------------	---------

### Температуры

Температура хранения	-10...60 °C	Рабочая температура	-10...50
----------------------	-------------	---------------------	----------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Длина кабеля	1 m	Пригодно для	Цифровые сигналы
Кабель	Кабель LHN	Интерфейс соединения	FLAT CABLE CONECTOR HE10 34P
Количество полюсов, мин.	34 полюса	Интерфейс ПЛК	FLAT CABLE CONECTOR HE10 34P
Сечение провода	0.14 mm <sup>2</sup>		

### Электрические данные

Общий ток, макс.	3 A	Допустимый ток на путь, макс.	1 A
Номинальное напряжение	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Сопротивление	≤ 150 mΩ/m
Рабочее напряжение	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Емкость жила / жила	300 pF/m
Емкость жила / экран	300 pF/m		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		