Справочный листок технических дан-

HDC MBUS8 X6A MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

| Версия | Insert |
|------------|-------------------|
| Заказ № | <u>2427900000</u> |
| Тип | HDC MBUS8 X6A MC |
| GTIN (EAN) | 4050118436976 |
| Кол. | 2 Штука |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC MBUS8 X6A MC

Технические данные

Сертификаты

| Сертификаты | CE |
|-------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |

Размеры и массы

| Высота | 34.8 mm | Высота (в дюймах) | 1.3701 inch |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Ширина | 12.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.4803 inch |
| Масса нетто | 9.5 g | | |

Температуры

Предельная температура -40 °С ... 90 °С

Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Исключение из RoHS (если | 6c |
| применимо/известно) | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

Общие данные

| Количество полюсов | 8 | Кодировка | Х-кодировка |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| Поверхность контакта | позолоченный | Скорость передачи | 10 Гбит/с |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ | Категория | Cat. 6A |
| Номинальное напряжение | 50 V | Номинальный ток | 0.5 A |
| Циклы коммутации | 100 | Тип | Штифт |
| Степень загрязнения | 2 | | |

Классификации

| EC000438 | ETIM 8.0 | EC000438 |
|-------------|---|--|
| EC000438 | ETIM 10.0 | EC000438 |
| 27-44-02-18 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-18 |
| 27-44-02-18 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-18 |
| 27-44-02-18 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| 27-44-02-18 | | |
| | EC000438 27-44-02-18 27-44-02-18 27-44-02-18 | EC000438 ETIM 10.0 27-44-02-18 ECLASS 10.0 27-44-02-18 ECLASS 12.0 27-44-02-18 ECLASS 14.0 |

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные контакты



Сомпактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

| Тип | HDC MBUS8 M AWG20 | Версия |
|------------|----------------------|---------------|
| Заказ № | 2565980000 | Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4050118575835 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | HDC MBUS8 M AWG22 | Версия |
| Заказ № | <u>2565960000</u> | Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4050118575811 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | HDC MBUS8 M AWG26-24 | Версия |
| Заказ № | <u>2565940000</u> | Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4050118575491 | |
| Кол. | 100 ST | |

Экранирующие оплетки



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

| Тип | HDC MBUS CFS 5.0 | Версия |
|------------|-------------------|-------------|
| Заказ № | <u>2566080000</u> | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575927 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | HDC MBUS CFS 7.0 | Версия |
| Заказ № | <u>2566070000</u> | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575910 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | HDC MBUS CF 7.3 | Версия |
| Заказ № | <u>2566060000</u> | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575903 | |
| Кол. | 10 ST | |

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC MBUS8 X6A MC

Аксессуары

| Тип | HDC MBUS CF 7.9 | Версия |
|------------|-------------------|-------------|
| Заказ № | <u>2566050000</u> | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575897 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | HDC MBUS CF 8.5 | Версия |
| Заказ № | <u>2566040000</u> | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575880 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | HDC MBUS CF 9.1 | Версия |
| Заказ № | <u>2566030000</u> | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575873 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | HDC MBUS CF 9.7 | Версия |
| Заказ № | <u>2566020000</u> | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575866 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | HDC MBUS CF 10.3 | Версия |
| Заказ № | <u>2566010000</u> | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575859 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | HDC MBUS CF 11.0 | Версия |
| Заказ № | <u>2566000000</u> | Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118575712 | |
| Кол. | 10 ST | |
| | | |

offenes Ende / offenes Ende



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

| Тип | HDC XX5E02 OOXXXDM-1000 Версия |
|------------|--------------------------------|
| I VIII | HDC AASEO2 OOAAADINFTOOD BEPCH |
| Заказ № | <u>2712581000</u> |
| GTIN (EAN) | 4050118752755 |
| Кол. | 1 ST |
| Тип | HDC XX6A01 00XXXDM-1000 Версия |
| Заказ № | <u>2712671000</u> |
| GTIN (EAN) | 4050118753011 |
| Кол. | 1 ST |
| Тип | HDC XX5E01 00XXXDM-1000 Версия |
| Заказ № | <u>2712571000</u> |
| GTIN (EAN) | 4050118752748 |
| Кол. | 1 ST |

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Weidmüller 35

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC MBUS8 X6A MC

Аксессуары

Тип HDC XX6A02 OOXXXDM-1000 Версия

2712681000 Заказ № GTIN (EAN) 4050118753028

Кол. 1 ST