Справочный листок технических дан-

VT M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Реакция на расстоянии 4 мм
- для испытаний электромагнитных клапанов, реле, катушек и контакторов
- возможно испытание всех магнитных полей
- Визуальная и звуковая индикация,
- включая функцию фонарика

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты для тестирования, Бесконтактный
	тестер магнитного поля
Заказ №	<u>2436680000</u>
Тип	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

		C	е	р	T	И	ф	И	K	a	T	Ы	
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Длина	155 mm	Длина (в дюймах)	6.1024 inch
Масса нетто	55.7 g		

Экологическое соответствие изделия

	_
Состояние соответствия RoHS	Соответствует
Исключение из RoHS (если	7cl
применимо/известно)	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Технические данные

Описание артикула Бесконтактный тестер магнитного поля

Измерительные и контрольные приборы

Индикация	Визуальный и акустический	Вид защиты	IP 65
Тип батареи	Батарея 1,5 В, тип ААА	Проверено и апробировано согласно	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Классификации

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08
ECLASS 13.0	27-20-03-08	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Статус каталога / Изображения