

VT M



- Реакция на расстоянии 4 мм
- для испытаний электромагнитных клапанов, реле, катушек и контакторов
- возможно испытание всех магнитных полей
- Визуальная и звуковая индикация,
- включая функцию фонарика

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты для тестирования, Бесконтактный тестер магнитного поля
Заказ №	2436680000
Тип	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Кол.	1 Штука

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Длина	155 mm	Длина (в дюймах)	6.1024 inch
Масса нетто	55.7 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7cl
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Технические данные

Описание артикула	Бесконтактный тестер магнитного поля
-------------------	--------------------------------------

Измерительные и контрольные приборы

Индикация	Визуальный и акустический	Вид защиты	IP 65
Тип батареи	Батарея 1,5 В, тип AAA	Проверено и апробировано согласно	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Классификации

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		