

СМА-812-15-5А-7.5ВА-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 1500 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 7.5 VA, Класс точности: 0,5, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	2438480000
Тип	СМА-812-15-5А-7.5ВА-0.5
GTIN (EAN)	4050118450842
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2025-04-08T00:00:00+02:00
Производитель	MBS AG

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	58 mm	Глубина (дюймов)	2.2835 inch
Высота	198 mm	Высота (в дюймах)	7.7953 inch
Ширина	155 mm	Ширина (в дюймах)	6.1024 inch
Масса нетто	998 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...40 °C Рабочая температура -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	80.00 mm
Рейка	80 x 120 mm	Место установки	Использование внутри помещений

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Класс изоляции	E
Номинальный непрерывный тепловой ток Iтепловой	1,0 x Iном., 60 x Iном. за 1 секунду	Номинальная частота	50 Hz

Электрические характеристики

Класс точности	0,5	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	7.5 VA	Первичный ток	1500 A

Соответствие стандартам по изоляции

Стандартный IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 Класс точности 0,5

Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

СМА-812-15-5А-7.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing

