

## HDC XX5E01 MFSM12D-4000


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Компактная

Шинный модуль с двумя полюсами оснащен вставками данных Megabit и Gigabit и обеспечивает передачу для двух линий в одном модуле. Он отличается высокой универсальностью и подходит для железнодорожных кабелей, промышленных проводов, энергоцепей, Profibus и соединителей передачи данных для сборки на месте.

### Основные данные для заказа

Версия	Data use
Заказ №	<a href="#">2450454000</a>
Тип	HDC XX5E01 MFSM12D-4000
GTIN (EAN)	4050118465365
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2025-09-30T00:00:00+02:00

**HDC XX5E01 MFSM12D-4000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 0 g

**Температуры**

Предельная температура -30 °C ... 90 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

**Технические характеристики кабеля**

Длина кабеля 40 m

Цвет оболочки зеленый

Экранированный Да

Галогены Нет, без содержания галогенов

Изоляция PE

Материал оболочки Полиуретан

Цветовая кодировка белый, желтый, синий, оранжевый

Наружный диаметр	Диаметр	6.5 mm
	Знаки	±
	Допуск	0.2 mm

Наружный диаметр 6.5 mm ± 0.2 mm

**Общие данные**

Количество полюсов 4

Кодировка D-кодировка

Скорость передачи 100 Мбит/с

Категория Cat. 5e

Номинальный ток 4 A

Тип Штифт

Версия с противоположной стороны Гнездо, прямой, M12D

Длина кабеля 40 m

Поверхность контакта Au (золото)

Сопротивление изоляции ≥ 108 Ω

Номинальное напряжение 250 V

Циклы коммутации ≥ 100

Степень загрязнения 2

Версия со стороны модуля Штекер

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

**HDC XX5E01 MFSM12D-4000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

