

## HDC XX6A01 MMSRJ45-0800



### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

### Основные данные для заказа

Заказ №	245 1090800
Тип	<a href="#">HDC XX6A01 MMSRJ45-0800</a>
GTIN (EAN)	4050 1185 77082
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2025-09-30T00:00:00+02:00

**HDC XX6A01 MMSRJ45-0800**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 580 g

**Температуры**

Предельная температура -40 °C ... 90 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

**Технические характеристики кабеля**

Длина кабеля 8 m

Цвет оболочки синий

Галогены Нет

Материал оболочки Radox EM 104

Цветовая кодировка белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый / коричневый, коричневый, белый/синий, синий

Наружный диаметр Диаметр 8.1 mm

Знаки ±

Допуск 0.5 mm

Наружный диаметр 8.1 mm ± 0.5 mm

**Общие данные**

Количество полюсов 8

Кодировка X-кодировка

Скорость передачи 10 Гбит/с, 10 Гбит/с

Категория Cat. 6A

Номинальный ток 0.5 A

Степень загрязнения 2

Версия со стороны модуля Штекер

Длина кабеля 8 m

Поверхность контакта Au (золото)

Сопротивление изоляции ≥ 108 Ω

Номинальное напряжение 50 V

Циклы коммутации \u2265 100

Версия с противоположной стороны Штекер, прямой, RJ45

**Классификации**

ETIM 8.0 EC002599

ETIM 10.0 EC002599

ECLASS 15.0 27-06-03-07

ETIM 9.0 EC002599

ECLASS 14.0 27-06-03-07