

HDC XX5E01 MMSM12D-0730

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Заказ №	2451110730
Тип	HDC XX5E01 MMSM12D-0730
GTIN (EAN)	4050118778533
Кол.	1 Штука

HDC XX5E01 MMSM12D-0730

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	489 g
-------------	-------

Температуры

Предельная температура	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
-----------------------------	-----------------------------

Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	7.3 m
--------------	-------

Цвет оболочки	зеленый
---------------	---------

Экранированный	Да
----------------	----

Галогены	Нет, без содержания галогенов
----------	-------------------------------

Изоляция	PE
----------	----

Материал оболочки	Полиуретан
-------------------	------------

Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый
--------------------	---------------------------------

Наружный диаметр	Диаметр	6.5 mm
	Знаки	±
	Допуск	0.2 mm

Наружный диаметр	6.5 mm ± 0.2 mm
------------------	-----------------

Общие данные

Количество полюсов	4
--------------------	---

Кодировка	D-кодировка
-----------	-------------

Скорость передачи	100 Мбит/с
-------------------	------------

Категория	Cat. 5e
-----------	---------

Номинальный ток	4 A
-----------------	-----

Степень загрязнения	2
---------------------	---

Версия со стороны модуля	Штекер
--------------------------	--------

Длина кабеля	7.3 m
--------------	-------

Поверхность контакта	Au (золото)
----------------------	-------------

Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
------------------------	---------

Номинальное напряжение	250 V
------------------------	-------

Циклы коммутации	≥ 100
------------------	-------

Версия с противоположной стороны	Штекер, прямой, M12D
----------------------------------	----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

ETIM 10.0	EC002599
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-06-03-07
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC002599
----------	----------

ECLASS 14.0	27-06-03-07
-------------	-------------

HDC XX5E01 MMSM12D-0730

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4