

**HDC XX5E01 FMSM12D-0150**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактная

Шинный модуль с двумя полюсами оснащен вставками данных Megabit и Gigabit и обеспечивает передачу для двух линий в одном модуле. Он отличается высокой универсальностью и подходит для железнодорожных кабелей, промышленных проводов, энергоцепей, Profibus и соединителей передачи данных для сборки на месте.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	2451120150
Тип	<a href="#">HDC XX5E01 FMSM12D-0150</a>
GTIN (EAN)	4050118521443
Кол.	1 Штука

## HDC XX5E01 FMSM12D-0150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

#### Размеры и массы

Масса нетто	126.49 g
-------------	----------

#### Температуры

Предельная температура	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

#### Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	1.5 m	
Цвет оболочки	зеленый	
Экранированный	Да	
Галогены	Нет, без содержания галогенов	
Изоляция	PE	
Материал оболочки	Полиуретан	
Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый	
Наружный диаметр	Диаметр	6.5 mm
	Знаки	±
	Допуск	0.2
Наружный диаметр	6.5 mm ± 0.2	

#### Общие данные

Количество полюсов	4	Длина кабеля	1.5 m
Кодировка	D-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
Скорость передачи	100 Мбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
Категория	Cat. 5e	Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	4 A	Циклы коммутации	≥ 100
Тип	Гнездо	Степень загрязнения	2
Версия с противоположной стороны	Штекер, прямой, M12D	Версия со стороны модуля	Гнездо

#### Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

**HDC XX5E01 FMSM12D-0150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4