

HDC XX6A01 FMSM12X-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|-----------------------------------------|
| Заказ № | 2451140100 |
| Тип | HDC XX6A01 FMSM12X-0100 |
| GTIN (EAN) | 4050118485677 |
| Кол. | 1 Штука |

HDC XX6A01 FMSM12X-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | |
|-------------|----------|
| Масса нетто | 107.36 g |
|-------------|----------|

Температуры

| | |
|------------------------|------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 90 °C |
|------------------------|------------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

Технические характеристики кабеля

| | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Длина кабеля | 1 m | |
| Цвет оболочки | синий | |
| Экранированный | Да | |
| Галогены | Нет | |
| Изоляция | вспененный | |
| Материал оболочки | Radox EM 104 | |
| Цветовая кодировка | белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый / коричневый, коричневый, белый/синий, синий | |
| Наружный диаметр | Диаметр | 8.1 mm |
| | Знаки | ± |
| | Допуск | 0.5 mm |
| Наружный диаметр | 8.1 mm ± 0.5 mm | |

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Количество полюсов | 8 | Длина кабеля | 1 m |
| Кодировка | X-кодировка | Поверхность контакта | Au (золото) |
| Скорость передачи | 10 Гбит/с, 10 Гбит/с | Сопротивление изоляции | ≥ 108 Ω |
| Категория | Cat. 6A | Номинальное напряжение | 50 V |
| Номинальный ток | 0.5 A | Циклы коммутации | \u2265 100 |
| Тип | Гнездо | Степень загрязнения | 2 |
| Версия с противоположной стороны | Штекер, прямой, M12X | Версия со стороны модуля | Гнездо |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |

HDC XX6A01 FMSM12X-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

| | | | | |
|-----|---|---------------|---|-----|
| M12 | 1 | White, Orange | 1 | M12 |
| | 2 | Orange | 2 | |
| | 3 | White, Green | 3 | |
| | 4 | Green | 4 | |
| | 5 | White, Brown | 5 | |
| | 6 | Brown | 6 | |
| | 7 | White, Blue | 7 | |
| | 8 | Blue | 8 | |
