Справочный листок технических дан-

SAIB-VSA-3P/24/9/SD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации





В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки. Настраиваемые затворы с клапаном часто используются в специальных областях машиностроения. Такие затворы используются для подключения соленоидных клапанов. Все стандартные варианты исполнения затворов с клапаном в наличии. Ассортимент включает конструкцию типа A, B промышленного назначения, В согласно стандарту DIN, С промышленного назначения и С согласно стандарту DIN. Затворы с клапаном доступны в исполнении с 3 и 4 полюсами, без кабелей. В комплект входит плоское уплотнение, обеспечивающее защиту IP 65 в процессе крепления винтами.

Основные данные для заказа

Версия	Вставной разъем клапана (сборка на месте),
	Количество полюсов: 3, Конструкция А (18 мм),
	Диод супрессор, 24 V, 0.341.5 mm ²
Заказ №	<u>2451220000</u>
Тип	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
GTIN (EAN)	4050118465426
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

C -		.l		
Lе	рти	œи	кат	ы

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 26 д

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	3	Кодировка	Конструкция А (18 мм)	
Поверхность контакта	CuSn	LED	Нет	
Вид соединения	Винтовое соединение	Основной материал корпуса	PA 6 GF	
Сопротивление изоляции	108 Ω	Диаметр кабеля, макс.	10 mm	
Диаметр кабеля, мин.	4.5 mm	Материал контакта	CuZn	
Поперечное сечение соединительного 1.5 mm ²		Поперечное сечение соединительного 0.34 mm ²		
провода, макс.		провода, мин.		
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	10 A	
Вид защиты	IP65, IP67, когда ввинчен		≤ 50	
Степень загрязнения	3	Кабельный ввод	PG 9	
Экранированное соединение	Нет	Блок схемной защиты	Диод супрессор	
Диапазон температур корпуса	-30+90 °C	Сечение соединяемого провода, макс. 1.5 mm²		
Сечение соединяемого провода, мин.	0.34 mm ²			

Классификации

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 9.0	27-44-01-05
ECLASS 9.1	27-44-01-05	ECLASS 10.0	27-44-01-05
ECLASS 11.0	27-44-01-05	ECLASS 12.0	27-44-01-05
ECLASS 13.0	27-44-01-05	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

SAIB-VSA-3P/24/9/SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Схема контактов




Схема соединений

