# Справочный листок технических дан-

#### HDC XX6A01 MFSXXXX-0600



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









#### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

#### Основные данные для заказа

Версия	Data use
Заказ №	<u>2453540600</u>
Тип	HDC XX6A01 MFSXXXX-0600
GTIN (EAN)	4050118467574
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-09-30T00:00:00+02:00

# Справочный листок технических данных

0 g



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### HDC XX6A01 MFSXXXX-0600

### Технические данные

#### Сертификаты

ROHS	Соответствовать	
Размеры и массы		

### Температуры

Масса нетто

Предельная температура -40 °С ... 90 °С

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

#### Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	6 m	
Цвет оболочки	синий	
Экранированный	Да	
Галогены	Нет	
Изоляция	вспененный	
Материал оболочки	Radox EM 104	
Цветовая кодировка	белый/оранжевый, оранжевый белый/синий, синий	і, белый/зеленый, зеленый, белый / коричневый, коричневый,
Наружный диаметр	Диаметр	8.1 mm
	Знаки	±
	Допуск	0.5
Наружный диаметр	$8.1 \text{ mm} \pm 0.5$	

#### Общие данные

Количество полюсов	8	Длина кабеля	6 m
Кодировка	Х-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
Скорость передачи	10 Гбит/с, 10 Гбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
Категория	Cat. 6A	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	0.5 A	 Циклы коммутации	\u2265 100
Тип	Штифт	Степень загрязнения	2
Версия с противоположной стороны	Гнездо, прямой	Версия со стороны модуля	Штекер

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07
ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**

#### **HDC XX6A01 MFSXXXX-0600**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения

M12	1	White, Orange	_ 1	M12
	2	Orange	- 2	
	3	White, Green	- 3	
	٥	Green	_ 3	
	4	White, Brown	- 4 - c	
	5	Brown	- 5 - c	
	6	White, Blue	- 6 - 7	
	,	Blue	- /	
	8		<del>-</del> 8	