


HDC XX5E01 MFSXXXX-1700

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Заказ №	2453551700
Тип	HDC XX5E01 MFSXXXX-1700
GTIN (EAN)	4050118781014
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	1000 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	17 m
Цвет оболочки	зеленый
Экранированный	Да
Галогены	Нет, без содержания галогенов
Изоляция	PE
Материал оболочки	Полиуретан
Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый
Наружный диаметр	Диаметр 6.5 mm Знаки ± Допуск 0.2
Наружный диаметр	6.5 mm ± 0.2

Общие данные

Количество полюсов	4	Длина кабеля	17 m
Кодировка	D-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
Скорость передачи	100 Мбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
Категория	Cat. 5e	Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	4 A	Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	2	Версия с противоположной стороны	Гнездо, прямой
Версия со стороны модуля	Штекер		

Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Изображения

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

