



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапециoidalный обжим, Овальный обжим |
| Заказ № | 2453810000 |
| Тип | EPG 60 |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 |
| Кол. | 1 Штука |



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|--------------|
| Глубина | 70 mm | Глубина (дюймов) | 2.7559 inch |
| Высота | 355 mm | Высота (в дюймах) | 13.9764 inch |
| Ширина | 100 mm | Ширина (в дюймах) | 3.937 inch |
| Масса нетто | 3300 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Технические данные

| | |
|--------------------|---|
| Время зарядки | 0.5 h |
| Описание артикула | Инструмент для обжима 6-300 мм ² |
| Исполнение | Гидравлический аккумулятор |
| Рабочее напряжение | 18 V |
| Усилие обжима | номин. |
| | 60 kN |

Описание контактов

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 300 mm ² | Диапазон обжимаемых проводников, мин. | 6 mm ² |
|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|

Характеристики инструмента — обжим

| | | | |
|---|-----------------------|--|---|
| Привод | Электрогидравлический | Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. | 185 mm ² |
| Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин. | 25 mm ² | Вид/профиль обжима | Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим |
| Ход | 16 mm | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Изображения





EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 6 | Версия |
| Заказ № | 2469380000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 6mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118532937 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 10 | Версия |
| Заказ № | 2469540000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 10mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118483819 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 16 | Версия |
| Заказ № | 2469550000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 16mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118483833 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 25 | Версия |
| Заказ № | 2469560000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 25mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118483840 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 35 | Версия |
| Заказ № | 2469570000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 35mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118483826 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 50 | Версия |
| Заказ № | 2469580000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 50mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118483864 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 70 | Версия |
| Заказ № | 2469590000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118483857 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 95 | Версия |
| Заказ № | 2469600000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 95mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118483895 | |
| Кол. | 1 ST | |

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 120 | Версия |
| Заказ № | 2469610000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 120mm ² , WM- |
| GTIN (EAN) | 4050118484007 | обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 150 | Версия |
| Заказ № | 2469620000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 150mm ² , WM- |
| GTIN (EAN) | 4050118483871 | обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 185 | Версия |
| Заказ № | 2469630000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 185mm ² , WM- |
| GTIN (EAN) | 4050118484038 | обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 240 | Версия |
| Заказ № | 2469640000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 240mm ² , WM- |
| GTIN (EAN) | 4050118484052 | обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 300 | Версия |
| Заказ № | 2469650000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 300mm ² , WM- |
| GTIN (EAN) | 4050118484045 | обжим |
| Кол. | 1 ST | |

... для обжимных кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ES EPG/HPG 60 DIN 6 | Версия |
| Заказ № | 2505280000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 6mm ² , Обжим с |
| GTIN (EAN) | 4050118519662 | гофрированием |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG 60/HPG DIN 10 | Версия |
| Заказ № | 2505290000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 10mm ² , Обжим с |
| GTIN (EAN) | 4050118519723 | гофрированием |
| Кол. | 1 ST | |



Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ES EPG 60/HPG DIN 16 | Версия |
| Заказ № | 2505300000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 16mm ² , Обжим с гофрированием |
| GTIN (EAN) | 4050118519709 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG 60/HPG DIN 25 | Версия |
| Заказ № | 2505310000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 25mm ² , Обжим с гофрированием |
| GTIN (EAN) | 4050118519693 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG 60/HPG DIN 35 | Версия |
| Заказ № | 2505320000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 35mm ² , Обжим с гофрированием |
| GTIN (EAN) | 4050118519679 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG 60/HPG DIN 50 | Версия |
| Заказ № | 2505330000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 50mm ² , Обжим с гофрированием |
| GTIN (EAN) | 4050118519686 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG 60/HPG DIN 70 | Версия |
| Заказ № | 2505340000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm ² , Обжим с гофрированием |
| GTIN (EAN) | 4050118519716 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG 60/HPG DIN 95 | Версия |
| Заказ № | 2505350000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 95mm ² , Обжим с гофрированием |
| GTIN (EAN) | 4050118519730 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG 60/HPG DIN 120 | Версия |
| Заказ № | 2505360000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 120mm ² , Обжим с гофрированием |
| GTIN (EAN) | 4050118519747 | |
| Кол. | 1 ST | |

... для компрессионных кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm²
- Быстро действующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач



EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 6 | Версия |
| Заказ № | 2505150000 | Аксессуар, 6mm ² , Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118519532 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 10 | Версия |
| Заказ № | 2505160000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 10mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118519556 | Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 16 | Версия |
| Заказ № | 2505170000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 16mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118519549 | Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 25 | Версия |
| Заказ № | 2505180000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 25mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118519570 | Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 35 | Версия |
| Заказ № | 2505190000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 35mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118519587 | Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 50 | Версия |
| Заказ № | 2505200000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 50mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118519600 | Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 70 | Версия |
| Заказ № | 2505210000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118519594 | Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 95 | Версия |
| Заказ № | 2505220000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 95mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118519563 | Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 120 | Версия |
| Заказ № | 2505230000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 120mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118519624 | Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 150 | Версия |
| Заказ № | 2505240000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 150mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118519631 | Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 185 | Версия |
| Заказ № | 2505250000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 185mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118519617 | Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 240 | Версия |
| Заказ № | 2505260000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 240mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118519648 | Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 300 | Версия |
| Заказ № | 2505270000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 300mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118519655 | Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 ST | |



Аксессуары

... для кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ES EPG 60/HPG AEH 25 | Версия |
| Заказ № | 2577810000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 25mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118590722 | Трапецидальный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG 60/HPG AEH 50 | Версия |
| Заказ № | 2577830000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 50mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118590708 | Трапецидальный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG 60/HPG AEH 70 | Версия |
| Заказ № | 2577850000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118590692 | Трапецидальный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG 60/HPG AEH 95 | Версия |
| Заказ № | 2577870000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 95mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118590685 | Трапецидальный обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ES EPG 60/HPG AEH 120 | Версия |
| Заказ № | 2577880000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 120mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118590678 | Трапецидальный обжим |
| Кол. | 1 ST | |



Аксессуары

Принадлежности



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | AKKU LI 18B2 | Версия |
| Заказ № | 2858730000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675566137 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | AKKU LI 18B5 | Версия |
| Заказ № | 2860070000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675574750 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | LADEGERAET EPG | Версия |
| Заказ № | 1509370000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118318630 | |
| Кол. | 1 ST | |