

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Версия	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
Заказ №	<a href="#">2453810000</a>
Тип	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Кол.	1 Штука

**EPG 60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	70 mm	Глубина (дюймов)	2.7559 inch
Высота	355 mm	Высота (в дюймах)	13.9764 inch
Ширина	100 mm	Ширина (в дюймах)	3.937 inch
Масса нетто	3300 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Время зарядки	0.5 h
Описание артикула	Инструмент для обжима 6-300 мм <sup>2</sup>
Исполнение	Гидравлический аккумулятор
Рабочее напряжение	18 V
Усилие обжима	номин. 60 kN

### Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	300 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm <sup>2</sup>
--	---------------------	---------------------------------------	-------------------

### Характеристики инструмента — обжим

Привод	Электрогидравлический	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	185 mm <sup>2</sup>
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	25 mm <sup>2</sup>	Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
Ход	16 mm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Изображения**



## EPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### ... для трубчатых кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG/HPG 60 WM 6	Версия
Заказ №	<a href="#">2469380000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 6mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118532937	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 10	Версия
Заказ №	<a href="#">2469540000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 10mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483819	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 16	Версия
Заказ №	<a href="#">2469550000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 16mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483833	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 25	Версия
Заказ №	<a href="#">2469560000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 25mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483840	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 35	Версия
Заказ №	<a href="#">2469570000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 35mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483826	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 50	Версия
Заказ №	<a href="#">2469580000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 50mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483864	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 70	Версия
Заказ №	<a href="#">2469590000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483857	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 95	Версия
Заказ №	<a href="#">2469600000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 95mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483895	
Кол.	1 ST	

## EPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	ES EPG/HPG 60 WM 120	Версия
Заказ №	<a href="#">2469610000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 120mm <sup>2</sup> , WM-
GTIN (EAN)	4050118484007	обжим
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 150	Версия
Заказ №	<a href="#">2469620000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 150mm <sup>2</sup> , WM-
GTIN (EAN)	4050118483871	обжим
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 185	Версия
Заказ №	<a href="#">2469630000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 185mm <sup>2</sup> , WM-
GTIN (EAN)	4050118484038	обжим
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 240	Версия
Заказ №	<a href="#">2469640000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 240mm <sup>2</sup> , WM-
GTIN (EAN)	4050118484052	обжим
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 300	Версия
Заказ №	<a href="#">2469650000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 300mm <sup>2</sup> , WM-
GTIN (EAN)	4050118484045	обжим
Кол.	1 ST	

### ... для обжимных кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Версия
Заказ №	<a href="#">2505280000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 6mm <sup>2</sup> , Обжим с
GTIN (EAN)	4050118519662	гофрированием
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 10	Версия
Заказ №	<a href="#">2505290000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 10mm <sup>2</sup> , Обжим с
GTIN (EAN)	4050118519723	гофрированием
Кол.	1 ST	

## EPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	ES EPG 60/HPG DIN 16	Версия
Заказ №	<a href="#">2505300000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 16mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118519709	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 25	Версия
Заказ №	<a href="#">2505310000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 25mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118519693	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 35	Версия
Заказ №	<a href="#">2505320000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 35mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118519679	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 50	Версия
Заказ №	<a href="#">2505330000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 50mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118519686	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 70	Версия
Заказ №	<a href="#">2505340000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118519716	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 95	Версия
Заказ №	<a href="#">2505350000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 95mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118519730	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 120	Версия
Заказ №	<a href="#">2505360000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 120mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118519747	
Кол.	1 ST	

## ... для компрессионных кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## EPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Версия
Заказ №	<a href="#">2505150000</a>	Аксессуар, 6mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519532	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Версия
Заказ №	<a href="#">2505160000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 10mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519556	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Версия
Заказ №	<a href="#">2505170000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 16mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519549	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Версия
Заказ №	<a href="#">2505180000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 25mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519570	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Версия
Заказ №	<a href="#">2505190000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 35mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519587	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Версия
Заказ №	<a href="#">2505200000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 50mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519600	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Версия
Заказ №	<a href="#">2505210000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519594	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Версия
Заказ №	<a href="#">2505220000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 95mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519563	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Версия
Заказ №	<a href="#">2505230000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 120mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519624	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Версия
Заказ №	<a href="#">2505240000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519631	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Версия
Заказ №	<a href="#">2505250000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 185mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519617	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Версия
Заказ №	<a href="#">2505260000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 240mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519648	
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Версия
Заказ №	<a href="#">2505270000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519655	
Кол.	1 ST	

## Аксессуары

### ... для кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 60/HPG AEH 25	Версия
Заказ №	<a href="#">2577810000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 25mm <sup>2</sup> .
GTIN (EAN)	4050118590722	Трапецеидальный обжим
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 60/HPG AEH 50	Версия
Заказ №	<a href="#">2577830000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 50mm <sup>2</sup> .
GTIN (EAN)	4050118590708	Трапецеидальный обжим
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 60/HPG AEH 70	Версия
Заказ №	<a href="#">2577850000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm <sup>2</sup> .
GTIN (EAN)	4050118590692	Трапецеидальный обжим
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 60/HPG AEH 95	Версия
Заказ №	<a href="#">2577870000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 95mm <sup>2</sup> .
GTIN (EAN)	4050118590685	Трапецеидальный обжим
Кол.	1 ST	
Тип	ES EPG 60/HPG AEH 120	Версия
Заказ №	<a href="#">2577880000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 120mm <sup>2</sup> .
GTIN (EAN)	4050118590678	Трапецеидальный обжим
Кол.	1 ST	

## Аксессуары

### Принадлежности



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	AKKU LI 18B2	Версия
Заказ №	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Кол.	1 ST	
Тип	AKKU LI 18B5	Версия
Заказ №	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Кол.	1 ST	
Тип	LADEGERAET EPG	Версия
Заказ №	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Кол.	1 ST	