

**EPG CUT 40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компания Weidmüller является специалистом в области резки медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент предлагаемой продукции простирается от режущих инструментов с прямым приложением усилия для кабелей небольшого сечения до режущих инструментов для кабелей большого диаметра.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря двухступенчатому гидравлическому насосу
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Эргономичная рукоятка и сбалансированное распределение веса для безопасной работы без утомления
- Постоянный контроль уровня заряда аккумулятора
- Контроль рабочего цикла и индикация статуса
- Индикация ошибок в случае неисправной работы

**Основные данные для заказа**

Версия	Режущий инструмент, Инструмент для резки
Заказ №	<a href="#">2453830000</a>
Тип	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Кол.	1 Штука

## EPG CUT 40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	70 mm	Глубина (дюймов)	2.7559 inch
Высота	365 mm	Высота (в дюймах)	14.3701 inch
Ширина	80 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch
Масса нетто	3100 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Технические данные

Время зарядки	0.5 h	Исполнение	Гидравлический аккумулятор
Рабочее напряжение	18 V		

### Режущие инструменты

Медный кабель - одножильный, макс.	240 mm <sup>2</sup>	Медный кабель - многожильный, макс.	200 mm <sup>2</sup>
Медный кабель, макс. диаметр	40 mm	Время зарядки	0.5 h
Рабочее напряжение	18 V	Алюминиевый кабель одножильный, макс. (мм <sup>2</sup> )	500 mm <sup>2</sup>
Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм <sup>2</sup> )	280 mm <sup>2</sup>	Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	40 mm
Усилие пробивки	30 kN		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

**Изображения**

**Пример использования**



## EPG CUT 40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	AKKU LI 18B5	Версия
Заказ №	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Кол.	1 ST	
Тип	AKKU LI 18B2	Версия
Заказ №	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Кол.	1 ST	
Тип	LADEGERAET EPG	Версия
Заказ №	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Кол.	1 ST	