### Справочный листок технических дан-

#### **EPG CUT 40**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Компания Weidmüller является специалистом в области резки медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент предлагаемой продукции простирается от режущих инструментов с прямым приложением усилия для кабелей небольшого сечения до режущих инструментов для кабелей большого диаметра.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря двухступенчатому гидравлическому насосу
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на  $360^\circ$
- Эргономичная рукоятка и сбалансированное распределение веса для безопасной работы без утомления
- Постоянный контроль уровня заряда аккумулятора
- Контроль рабочего цикла и индикация статуса
- Индикация ошибок в случае неисправной работы

#### Основные данные для заказа

Версия	Режущий инструмент, Инструмент для резки
Заказ №	<u>2453830000</u>
Тип	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2.7559 inch

3.1496 inch

14.3701 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты		
Допуски к эксплуатации	(€	
ROHS	Соответствовать	
Размеры и массы	'	
Глубина	70 mm	Глубина (дюймов)

365 mm

80 mm

3100 g

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Высота (в дюймах)

Ширина (в дюймах)

#### Технические данные

Высота

Ширина

Масса нетто

Время зарядки	0.5 h	Исполнение	Гидравлический
			аккумулятор
Рабочее напряжение	18 V		

#### Режущие инструменты

Медный кабель - одножильный, макс.	240 mm <sup>2</sup>	Медный кабель - многожильный, макс.	200 mm <sup>2</sup>
Медный кабель, макс. диаметр	40 mm	Время зарядки	0.5 h
Рабочее напряжение	18 V	—————————————————————————————————————	500 mm <sup>2</sup>
Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм²)	280 mm <sup>2</sup>	Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	40 mm
Усилие пробивки	30 kN		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

#### **EPG CUT 40**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения



#### Пример использования



## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Аксессуары

#### Принадлежности



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до  $300 \ \text{мm}^2$
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

#### Основные данные для заказа

Тип	AKKU LI 18B5	Версия
Заказ №	<u>2860070000</u>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Кол.	1 ST	
Тип	AKKU LI 18B2	Версия
Заказ №	<u>2858730000</u>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Кол.	1 ST	
Тип	LADEGERAET EPG	Версия
Заказ №	<u>1509370000</u>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Кол.	1 ST	