

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компания Weidmüller является специалистом в области резки медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент предлагаемой продукции простирается от режущих инструментов с прямым приложением усилия для кабелей небольшого сечения до режущих инструментов для кабелей большого диаметра.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря двухступенчатому гидравлическому насосу
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Эргономичная рукоятка и сбалансированное распределение веса для безопасной работы без утомления
- Постоянный контроль уровня заряда аккумулятора
- Контроль рабочего цикла и индикация статуса
- Индикация ошибок в случае неисправной работы

Основные данные для заказа

Версия	Режущий инструмент, Инструмент для резки
Заказ №	2453830000
Тип	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Кол.	1 Штука

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	70 mm	Глубина (дюймов)	2.7559 inch
Высота	365 mm	Высота (в дюймах)	14.3701 inch
Ширина	80 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch
Масса нетто	3100 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Время зарядки	0.5 h	Исполнение	Гидравлический аккумулятор
Рабочее напряжение	18 V		

Режущие инструменты

Медный кабель - одножильный, макс.	240 mm ²	Медный кабель - многожильный, макс.	200 mm ²
Медный кабель, макс. диаметр	40 mm	Время зарядки	0.5 h
Рабочее напряжение	18 V	Алюминиевый кабель одножильный, макс. (мм ²)	500 mm ²
Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм ²)	280 mm ²	Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	40 mm
Усилие пробивки	30 kN		

Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Изображения

Пример использования



EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	AKKU LI 18B5	Версия
Заказ №	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Кол.	1 ST	
Тип	AKKU LI 18B2	Версия
Заказ №	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Кол.	1 ST	
Тип	LADEGERAET EPG	Версия
Заказ №	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Кол.	1 ST	