

THM MMP CASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термо-переноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	Empty box / Case
Заказ №	2457760000
Тип	THM MMP CASE
GTIN (EAN)	4050118473131
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	455
Высота	380 mm
Ширина	570 mm
Масса нетто	7500 g

Глубина (дюймов)	17.9134 inch
Высота (в дюймах)	14.9606 inch
Ширина (в дюймах)	22.4409 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Системы нанесения надписей

Исполнение	Алюминиевый корпус	Тип	Чемодан на колесиках
Работа от аккумулятора	Нет	Входит в комплект поставки	Чемодан на колесиках

Классификации

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		