



PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Подключаемые модули связи Weidmüller обеспечивают обмен соответствующими данными между отдельными компонентами и облаком. Это создает основу для целевой оптимизации процесса с использованием контроля состояния и дистанционного управления - факторов, которые играют решающую роль в повышении КПД, качества, стабильности процесса и доступности. Модули связи разработаны в соответствии с классом защиты IP20 и могут работать без инструментов и гибко адаптированы к различным индивидуально настраиваемым протоколам связи.

Основные данные для заказа

Версия	Communication module
Заказ №	2467320000
Тип	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
Кол.	1 Штука



PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E258476

Номер сертификата (cULusEX) E470829

Размеры и массы

Глубина	33.6 mm
Высота	74.4 mm
Ширина	35 mm
Масса нетто	75 g

Глубина (дюймов)	1.3228 inch
Высота (в дюймах)	2.9291 inch
Ширина (в дюймах)	1.378 inch

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -25 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

Общие данные

Масса	36 g	
Вид защиты	IP20	
MTTF	В соответствии со стандартом	SN 29500
	Время работы (часы), мин.	4082000 h
	Температура окружающей среды	40 °C
	Цикл нагрузки	100 %

Классификации

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

PRO COM CAN OPEN

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кабель

Провод адаптера от SUB-D к RJ45 для модуля
соединения PRO COM CAN OPEN.



Основные данные для заказа

Тип	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	Версия
Заказ №	2578530000	, Гнездо D-sub, 9-конт., RJ45 IP 20, 0.5 м
GTIN (EAN)	4050118589597	
Кол.	1 ST	
Тип	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	Версия
Заказ №	2578550000	, Гнездо D-sub, 9-конт., RJ45 IP 20, 1 м
GTIN (EAN)	4050118589702	
Кол.	1 ST	
Тип	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	Версия
Заказ №	2578560000	, Гнездо D-sub, 9-конт., RJ45 IP 20, 2.5 м
GTIN (EAN)	4050118589573	
Кол.	1 ST	