

PRO COM CAN OPEN



Подключаемые модули связи Weidmüller обеспечи-
вают обмен соответствующими данными между отдель-
ными компонентами и облаком. Это создает основу
для целевой оптимизации процесса с использованием
контроля состояния и дистанционного управления -
факторов, которые играют решающую роль в повыше-
нии КПД, качества, стабильности процесса и доступ-
ности. Модули связи разработаны в соответствии с
классом защиты IP20 и могут работать без инструмен-
тов и гибко адаптированы к различным индивидуально
настраиваемым протоколам связи.

Основные данные для заказа

Версия	Communication module
Заказ №	2467320000
Тип	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
Кол.	1 Штука

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E258476
Номер сертификата (cULusEX)	E470829

Размеры и массы

Глубина	33.6 mm	Глубина (дюймов)	1.3228 inch
Высота	74.4 mm	Высота (в дюймах)	2.9291 inch
Ширина	35 mm	Ширина (в дюймах)	1.378 inch
Масса нетто	75 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-25 °C...70 °C
----------------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

Общие данные

Масса	36 g	
Вид защиты	IP20	
MTTF	В соответствии со стандартом	SN 29500
	Время работы (часы), мин.	4082000 h
	Температура окружающей среды	40 °C
	Цикл нагрузки	100 %

Классификации

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кабель

Провод адаптера от SUB-D к RJ45 для модуля соединения PRO COM CAN OPEN.



Основные данные для заказа

Тип	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	Версия	
Заказ №	2578530000		, Гнездо D-sub, 9-конт., RJ45 IP 20, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118589597		
Кол.	1 ST		
Тип	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	Версия	
Заказ №	2578550000		, Гнездо D-sub, 9-конт., RJ45 IP 20, 1 m
GTIN (EAN)	4050118589702		
Кол.	1 ST		
Тип	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	Версия	
Заказ №	2578560000		, Гнездо D-sub, 9-конт., RJ45 IP 20, 2.5 m
GTIN (EAN)	4050118589573		
Кол.	1 ST		