

PRO COM CAN OPEN EX



Подключаемые модули связи Weidmüller обеспечи-
вают обмен соответствующими данными между отдель-
ными компонентами и облаком. Это создает основу
для целевой оптимизации процесса с использованием
контроля состояния и дистанционного управления -
факторов, которые играют решающую роль в повыше-
нии КПД, качества, стабильности процесса и доступ-
ности. Модули связи разработаны в соответствии с
классом защиты IP20 и могут работать без инструмен-
тов и гибко адаптированы к различным индивидуально
настраиваемым протоколам связи.

Основные данные для заказа

Версия	Communication module
Заказ №	2467340000
Тип	PRO COM CAN OPEN EX
GTIN (EAN)	4050118481822
Кол.	1 Штука

PRO COM CAN OPEN EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E258476
Номер сертификата (cULusEX)	E470829

Размеры и массы

Глубина	33.6 mm	Глубина (дюймов)	1.3228 inch
Высота	74.4 mm	Высота (в дюймах)	2.9291 inch
Ширина	35 mm	Ширина (в дюймах)	1.378 inch
Масса нетто	76 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-25 °C...70 °C
----------------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

Общие данные

Масса	36 g	
Вид защиты	IP20	
MTTF	В соответствии со стандартом	SN 29500
	Время работы (часы), мин.	4082000 h
	Температура окружающей среды	40 °C
	Цикл нагрузки	100 %

Классификации

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		