

MCB 489 1P C 10A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Версия	Миниатюрный защитный автомат, Количество полюсов: 1, 10 A, белый
Заказ №	2477900000
Тип	MCB 489 1P C 10A ACDC
GTIN (EAN)	4050118492095
Кол.	12 Штука
Статус поставки	Этот артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 489 1P C 10A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	60.2 mm	Глубина (дюймов)	2.3701 inch
Высота	116 mm	Высота (в дюймах)	4.5669 inch
Ширина	17.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.6929 inch
Масса нетто	83.25 g		

Температуры

Температура хранения	Температура окружающей среды	-35 °C...70 °C
Рабочая температура	Влажность	40 °C / отн. влажность 95 %, без образования конденсата

Общие параметры

Количество полюсов	1	Вид монтажа	DIN-рейка
Вид крепления	Монтаж на монтажнойшине	Вибрация	по стандарту IEC 60068-2-6
Ударная нагрузка	по стандарту IEC 60068-2-27	Цветовой код	белый

Электрические параметры

Тип напряжения	ACAC/DC	Номинальное напряжение перем. тока	277 V
Номинальное напряжение пост. тока	60 V	Номинальный ток	10 A
Отключающая способность	10000.00 A		

Классификации

ETIM 6.0	EC000042	ETIM 7.0	EC000042
ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 9.0	27-14-19-01
ECLASS 9.1	27-14-19-01	ECLASS 10.0	27-14-19-01
ECLASS 11.0	27-14-19-01	ECLASS 12.0	27-14-19-01
ECLASS 13.0	27-14-19-01	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		