

**MCB 489 3P C 25A ACDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



**Основные данные для заказа**

Версия	Миниатюрный защитный автомат, Количество полюсов: 3, 25 А, белый
Заказ №	<a href="#">2478460000</a>
Тип	MCB 489 3P C 25A ACDC
GTIN (EAN)	4050118491531
Кол.	4 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-09-01T00:00:00+02:00

**MCB 489 3P C 25A ACDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	60.3 mm	Глубина (дюймов)	2.374 inch
Высота	116 mm	Высота (в дюймах)	4.5669 inch
Ширина	52.9 mm	Ширина (в дюймах)	2.0827 inch
Масса нетто	249.75 g		

**Температуры**

Температура хранения		Температура окружающей среды	-35 °C...70 °C
Рабочая температура		Влажность	40 °C / отн. влажность 95 %, без образования конденсата

**Общие параметры**

Количество полюсов	3	Вид монтажа	DIN-рейка
Вид крепления	Монтаж на монтажной шине	Вибрация	по стандарту IEC 60068-2-6
Ударная нагрузка	по стандарту IEC 60068-2-27	Цветовой код	белый

**Электрические параметры**

Тип напряжения	AC/DC	Номинальное напряжение перем. тока	480277 V
Номинальный ток	25 A	Отключающая способность	10000.00 A

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		