

**MCB 1077 3P D 15A ACDC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



**Основные данные для заказа**

Версия	Миниатюрный защитный автомат, Графическая характеристика: D, Количество полюсов: 3, 15 A, белый
Заказ №	<a href="#">2481340000</a>
Тип	MCB 1077 3P D 15A ACDC
GTIN (EAN)	4050118488654
Кол.	4 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-09-01T00:00:00+02:00

**MCB 1077 3P D 15A ACDC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	60.2 mm	Глубина (дюймов)	2.3701 inch
Высота	82 mm	Высота (в дюймах)	3.2283 inch
Ширина	52.9 mm	Ширина (в дюймах)	2.0827 inch
Масса нетто	249.75 g		

**Температуры**

Температура хранения	Температура окружающей среды	-35 °C...70 °C
Рабочая температура	Влажность	40 °C / отн. влажность 95 %, без образования конденсата

**Общие параметры**

Графическая характеристика	D	Количество полюсов	3
Версия защитного автомата	Термомагнитный	Типичный срок службы в механических циклах	20000
Типичный срок службы в электрических циклах	6000	Вид монтажа	DIN-рейка
Вид крепления	Монтаж на монтажнойшине	Вибрация	по стандарту IEC 60068-2-6
Ударная нагрузка	по стандарту IEC 60068-2-27	Цветовой код	белый

**Электрические параметры**

Тип напряжения	ACAC/DC	Номинальное напряжение перемен. тока	480277 V
Номинальный ток	15 A	Отключающая способность	10000.00 A

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		