

SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, M12, Вилка, прямая, PG 9, Количество полюсов: 5, 2 m
Заказ №	2484420200
Тип	SAIE-M12S-CD-2.0A HW
GTIN (EAN)	4050118495935
Кол.	1 Штука

SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 120 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	2 m	Цвет оболочки	фиолетовый
Функция PE	Нет	Материал кабеля	Полиуретан не содержит галогенов
Ускорение	5 m/s ²	Радиус изгиба мин., изменяющийся	10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный	5 x диаметр кабеля	Циклы сгиба	1 млн
Поперечное сечение (печать/онлайн)	Полиуретан 0,25 мм ² / ПВХ 0,34 мм ²	Скорость	5 m/s
Материал оболочки	Полиуретан не содержит галогенов	Наружная оболочка в соответствии с UL: проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM)	20236 (80 °C / 30 V)
Стойкость к сварочным искрам	Нет	Цветовая кодировка	красный, черный, белый, синий
Количество контактов	5		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	5	Кодировка	A-кодировка
Поверхность контакта	позолоченный	Диаметр кабеля, макс.	7.5 mm
Диаметр кабеля, мин.	6.9 mm	Номинальное напряжение	125 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP68
Степень загрязнения	3	Кабельный ввод	PG 9
Экранированное соединение	Да	Диапазон температур корпуса	-5 ... +70 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Детальный чертеж




Схема соединений

