Справочный листок технических данных

SCREWTY M12 K+L O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RoHS COMPLIANT

Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Версия	Адаптер инструмента для кабельного ввода для опрессованных линий M12, K- и L-кодировка
Заказ №	2486610000
Тип	SCREWTY M12 K+L O.SD
GTIN (EAN)	4050118497403
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластиковый пакет

Справочный листок технических данных

SCREWTY M12 K+L O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	13.2 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Инструменты для затяжки

Соединительная резьба	M12	Размер	16 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		