## Справочный листок технических дан-

## **BG GHDE 10P HO GK PT6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Не использовать продукт для новых разработок**





Kopпycы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

#### Основные данные для заказа

Kopпyca FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, в комплексном состоянии, Поликар-
бонат, прозрачный
2486990000
BG GHDE 10P HO GK PT6
4050118497595
5 Штука

# Справочный листок технических данных



### **BG GHDE 10P HO GK PT6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Допуски к эксплуатации	(II)		
	(AL)		
	LISTED		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (UL)	E256877		
Размеры и массы			
Глубина	87 mm	Глубина (дюймов)	3.4252 inch
Высота	181 mm	Высота (в дюймах)	7.126 inch
Ширина	192 mm	Ширина (в дюймах)	7.559 inch
Масса нетто	366.99 g		
Температуры			
Температура хранения	-40 °C85 °C	Рабочая температура	-40 °C85 °C
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исклю Нет SVHC выше 0,1 wt%	чения	
Общие данные			
0	П	M	П 6
Основной материал	Поликарбонат	Материал корпуса	
Основной материал Силикон Вид защиты	Нет IP65, в комплексном	Материал корпуса Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94	Поликарбона прозрачный V-0
Силикон Вид защиты	Нет IP65, в комплексном состоянии	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94	прозрачный V-0
Силикон	Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой	Цветовой код	прозрачный
Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке	Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94	прозрачный V-0
Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки	Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94	прозрачный V-0
Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке	Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94	прозрачный V-0
Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке  Классификации	Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой включены	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94 Прикрепление крышки	прозрачный V-0 Винты ТХ20
Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке  Классификации  ETIM 6.0	Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой включены	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94 Прикрепление крышки ЕТІМ 7.0	прозрачный V-0 Винты ТХ20 EC000261
Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке  Классификации  ETIM 6.0 ETIM 8.0	Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой включены  EC000261	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94 Прикрепление крышки  ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	прозрачный V-0 Винты ТХ20 EC000261 EC000261
Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке  Классификации  ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой включены  EC000261 EC000261	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94 Прикрепление крышки  ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0	прозрачный V-0 Винты ТХ20 EC000261 EC000261 27-18-01-01
Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке  Классификации  ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой включены  EC000261 EC000261 EC000261 27-18-92-90	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94 Прикрепление крышки  ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	прозрачный V-0 Винты ТХ20 EC000261 EC000261 27-18-01-01 27-18-01-01

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **₹**

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

**BG GHDE 10P HO GK PT6** 

### Размер отверстия



## Справочный листок технических данных

### **BG GHDE 10P HO GK PT6**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### **DMS PRO**



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

#### Основные данные для заказа

Тип DMS PRO Версия
Заказ № 1479120000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4050118287011
Кол. 1 ST

#### Bits E6,3 - Torx®



Биты Weidmüller - это стандартные биты, очень популярные у пользователей благодаря своему высокому качеству, большому ассортименту и КПД. За счет управляемого компьютером метода затвердевания компания Weidmüller может гарантировать неизменно высокий стандарт качества. Используемое высококачественное сырье обеспечивает значения крутящего момента значительно выше любых указанных в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для бит PH/PZ;
- DIN 5263 для шлицевых бит;
- стандарт Camcar для бит TORXЭто означает длительный срок службы при высоких крутящих моментах, тем самым обеспечивая идеальные условия использования в стандартных ситуациях. Преимущества:
- Подходят для всех типов винтов. Благодаря отличной твердости с величиной 59-61 HRC они подходят для использования как с механическими, так и с электрическими инструментами.
- Высокая износоустойчивость обеспечивает длительный ожидаемый срок службы.
- Оптимальная посадка во всех винтах DIN означает низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента
- Изготовлено в соответствии с профессиональными критериями качества согласно применимым стандартам ISO с неизменно высоким стандартом качества.

#### Основные данные для заказа

7	Гип	BIT E6,3 T20 X 150	Версия
3	Заказ №	2821510000	Сборочный инструмент
(	GTIN (EAN)	4064675359050	
ŀ	Кол.	5 ST	

Дата создания 12.11.2025 05:23:54 MEZ

## Справочный листок технических

## данных

## Weidmüller 🏖

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

**BG GHDE 10P HO GK PT6** 

#### **Generation 1**



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов РТ6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

#### Основные данные для заказа

Тип	GH 10P PT6	Версия
Заказ №	1121980000	Kopnyca FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, в
GTIN (EAN)	4032248903023	комплексном состоянии, армированный стекловолокном
Кол.	10 ST	поликарбонат, черный
Тип	BG GH 10P 4XVG PT6	Версия
Тип Заказ №	BG GH 10P 4XVG PT6 1121990000	Версия Корпуса FieldPower®, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, в
		·