Справочный листок технических дан-

IE-FCML-MINIUSB-0.3M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Собранные провода ІЕ

Основные данные для заказа

Версия	Kaбель USB, USB A Mini, Сервисный интерфейс, USB A Mini, 0.3 m
Заказ №	<u>2488200000</u>
Тип	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Сертификаты



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Длина	0.3 m	Длина (в дюймах)	11.811 inch
Масса нетто	31 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	
Температура монтажа			
Экологическое соответст	вие изделия		'
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
РВ46 Общие технические	данные		
Основной материал корпуса	PA	Вид защиты	IP64
	ики кабеля		
Цвет оболочки	черный		
Вилка левосторонняя			
Штекер левый	USB A Mini, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер,		

Вилка правосторонняя

Штекер правый	USB A Mini, IP20,
	розеточный контакт,
	прямой, Сервисный
	интерфейс, Пластмасса,
	экранированный

Конструкция кабеля

Цвет оболочки	черныи
¬	

экранированный

Классификации

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

Статус каталога / Изображения