

**IE-FCML-MINIUSB-0.3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Собранные провода IE

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабель USB, USB A Mini, Сервисный интерфейс, USB A Mini, 0.3 m
Заказ №	<a href="#">248820000</a>
Тип	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Кол.	1 Штука

## IE-FCML-MINIUSB-0.3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Длина	0.3 m	Длина (в дюймах)	11.811 inch
Масса нетто	29.5 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
Температура монтажа	

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### РВ46 Общие технические данные

Основной материал корпуса	PA	Вид защиты	IP64
---------------------------	----	------------	------

### Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

### Вилка левосторонняя

Штекер левый	USB A Mini, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
--------------	--

### Вилка правосторонняя

Штекер правый	USB A Mini, IP20, розеточный контакт, прямой, Сервисный интерфейс, Пластмасса, экранированный
---------------	---

### Конструкция кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

### Классификации

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		