

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Собранные провода IE

Основные данные для заказа

Версия	Кабель USB, USB A Mini, Сервисный интерфейс, USB A Mini, 0.3 m
Заказ №	2488200000
Тип	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Кол.	1 Штука

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Длина	0.3 m	Длина (в дюймах)	11.811 inch
Масса нетто	31 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
Температура монтажа	

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

РВ46 Общие технические данные

Основной материал корпуса	РА	Вид защиты	IP64
---------------------------	----	------------	------

Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

Вилка левосторонняя

Штекер левый	USB A Mini, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
--------------	--

Вилка правосторонняя

Штекер правый	USB A Mini, IP20, розеточный контакт, прямой, Сервисный интерфейс, Пластмасса, экранированный
---------------	---

Конструкция кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		