IE-BSS-VAPM-24V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Силовой соединительный разъем PushPull Power согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Версия	Силовой соединитель, Фланец, PROFINET, Разъем в комплекте
Заказ №	<u>2493480000</u>
Тип	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Кол.	1 Штука

IE-BSS-VAPM-24V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты					
Допуски к эксплуатации					
, ,	<i>7</i> 1				
ROHS	Соответствовать				
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>				
Сертификат № (UR)	E92202				
Размеры и массы					
Ширина	46 mm	Ширина (в дюймах)	1.811 inch		
Длина	66 mm	Длина (в дюймах)	2.5984 inch		
Масса нетто	54 g				
Температуры					
Температура хранения	Рабочая температура -40 °С70 °С		-40 °C70 °C		
Температура хранения Температура монтажа		. асстан томпоратура	13 070 0		
Экологическое соответстви	е изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Общие стандарты					
Вилочный разъем, стандарт	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Сертификат № (UR)	E92202		
Стандарты					
Вилочный разъем, стандарт	in accordance with				
	PROFINET specification, IEC 61076-3-126				
Электрические свойства					
Рабочее напряжение	24 V	Допустимая токовая нагрузка при	16 A		
		50 °C			
Общие данные					
Количество полюсов	5	Поверхность контакта	Золото поверх никеля		
Экранирование	неэкранированный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
Цветовой код	серебристо-серый	Основной материал корпуса	Цинковое литье		
			под давлением, никелированный		
Материал контакта	Сплав медный	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2.5 mm ²		
Сечение подсоединяемого провода, гонкий скрученный, мин.	0.75 mm²	Вид монтажа	4 винта		
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	≥ 100		
Степень загрязнения	2	Соединение 1	PushPull Power		
Соединение 2	Пружина	Материал уплотнения	NBR		
Тип фиксации	Тип Push Pull				

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-BSS-VAPM-24V




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

IE-BSS-VAPM-24V





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Conobination Hamilton Hamilton				
Тип	IE-BP-VAPP	Версия		
Заказ №	<u>1068930000</u>	Фланцевый корпус, защитный колпачок		
GTIN (EAN)	4032248823093			
Кол.	10 ST			