

Справочный листок технических данных

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Силовой соединительный разъем PushPull Power
согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Версия	Силовой соединитель, Фланец, PROFINET, Разъем в комплекте
Заказ №	2493480000
Тип	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Кол.	1 Штука



IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E92202

Размеры и массы

Ширина	46 mm	Ширина (в дюймах)	1.811 inch
Длина	66 mm	Длина (в дюймах)	2.5984 inch
Масса нетто	54 g		

Температуры

Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Сертификат № (UR)	E92202
---------------------------	--	-------------------	--------

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
---------------------------	--

Электрические свойства

Рабочее напряжение	24 V	Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	16 A
--------------------	------	--	------

Общие данные

Количество полюсов	5	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Экранирование	незакранированный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Цветовой код	серебристо-серый	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный
Материал контакта	Сплав медный	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2.5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.75 mm ²	Вид монтажа	4 винта
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	2	Соединение 1	PushPull Power
Соединение 2	Пружина	Материал уплотнения	NBR
Тип фиксации	Тип Push Pull		


Технические данные

Классификации


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

IE-BSS-VAPM-24V

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-VAPP	Версия
Заказ №	1068930000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248823093	
Кол.	10 ST	