

**IE-BSS-VAPM-24V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Силовой соединительный разъем PushPull Power  
согласно спецификации PROFINET

**Основные данные для заказа**

Версия	Силовой соединитель, Фланец, PROFINET, Разъем в комплекте
Заказ №	<a href="#">2493480000</a>
Тип	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Кол.	1 Штука

## IE-BSS-VAPM-24V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E92202

### Размеры и массы

Ширина	46 mm	Ширина (в дюймах)	1.811 inch
Длина	66 mm	Длина (в дюймах)	2.5984 inch
Масса нетто	54 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Сертификат № (UR)	E92202
---------------------------	--	-------------------	--------

### Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
---------------------------	--

### Электрические свойства

Рабочее напряжение	24 V	Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	16 A
--------------------	------	---------------------------------------	------

### Общие данные

Количество полюсов	5	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Экранирование	неэкранированный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Цветовой код	серебристо-серый	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный
Материал контакта	Сплав медный	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.75 mm <sup>2</sup>	Вид монтажа	4 винта
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	2	Соединение 1	PushPull Power
Соединение 2	Пружина	Материал уплотнения	NBR
Тип фиксации	Тип Push Pull		

**IE-BSS-VAPM-24V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


**IE-BSS-VAPM-24V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**Чертеж**



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

**IE-BSS-VAPM-24V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

---

---

**IE-BSS-VAPM-24V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Пылезащитные колпачки**



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

**Основные данные для заказа**

Тип	IE-BP-VAPP	Версия	
Заказ №	<a href="#">1068930000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248823093		
Кол.	10 ST		