

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Силовой соединительный разъем PushPull Power
согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Версия	Силовой соединитель, Фланец устройства, PROFINET
Заказ №	2493490000
Тип	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E92202

Размеры и массы

Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	36.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.4252 inch
Длина	14.2 mm	Длина (в дюймах)	0.5591 inch
Масса нетто	23 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...80 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (UR)	E92202
-------------------	--------

Общие данные

Экранирование	неэкранированный	Цветовой код	серебристо-серый
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный	Вид монтажа	4 винта
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	500
Степень загрязнения	2	Материал уплотнения	NBR
Тип фиксации	Тип Push Pull		

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

