Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Силовой соединительный разъем PushPull Power согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Версия	Силовой соединитель, Фланец устройства, PROFINET
Заказ №	<u>2493490000</u>
Тип	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

Допуски к	эксплуатации
-----------	--------------



ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>	
Сертификат № (UR)	E92202	

Размеры и массы

Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	36.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.4252 inch
Длина	14.2 mm	Длина (в дюймах)	0.5591 inch
Масса нетто	23 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C80 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № ((UR)	E92202

Общие данные

Экранирование	неэкранированный	Цветовой код	серебристо-серый
Основной материал корпуса	Цинковое литье	Вид монтажа	4 винта
	под давлением,		
	никелированный		
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	500
Степень загрязнения	2	Материал уплотнения	NBR
Тип фиксации	Тип Push Pull		

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-BHD-VAPM

Изображения

Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе

