

**IE-BHD-VAPM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Силовой соединительный разъем PushPull Power  
согласно спецификации PROFINET

**Основные данные для заказа**

Версия	Силовой соединитель, Фланец устройства, PROFINET
Заказ №	<a href="#">2493490000</a>
Тип	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Кол.	1 Штука

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E92202

## Размеры и массы

Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	36.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.4252 inch
Длина	14.2 mm	Длина (в дюймах)	0.5591 inch
Масса нетто	23 g		

## Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...80 °C
Температура монтажа		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Общие стандарты

Сертификат № (UR)	E92202
-------------------	--------

## Общие данные

Экранирование	неэкранированный	Цветовой код	серебристо-серый
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный	Вид монтажа	4 винта
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	500
Степень загрязнения	2	Материал уплотнения	NBR
Тип фиксации	Тип Push Pull		

## Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

