Справочный листок технических данных

HDC C MHX BM10.0AG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, МНХ, Гнездо, Поперечное сечение соединитель- ного провода, макс.: 8, круглый, Сплав медный
Заказ №	<u>2494560000</u>
Тип	HDC C MHX BM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118504538
Кол.	25 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	саты
-------------	------

Сертификаты	CE
ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	2.76 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	4 mm	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 8
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	15 mm	Вид соединения	Обжимное соединение
Исполнение вставки МНХ		Объемное сопротивление	≤1 mΩ
Поперечное сечение соединительного 8 mm ² провода, макс.		Поверхность	Серебро
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Гнездо
Основной материал	Сплав медный	Способ изготовления	круглый
Сечение соединительного провода	8 mm²	Материал контакта	Сплав медный

Важное примечание

Свеления об излелии	только гибкий многожильный проволник Style 1231 или 1028	

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC C MHX BM10.0AG

Изображения





Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

ОСПОВПВ	ые данные для заказа	
Тип	CTIN CM 3.6	Версия
Заказ №	9205440000	Обжимной инструмент для контактов, 1.5mm², 10mm², Обжим с 4
GTIN (EAN)	4032248734146	выемками
Кол.	1 ST	