

HDC C MNX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия | Промышленный разъем, Обжимной контакт, MNX, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, Сплав медный |
| Заказ № | 2494560000 |
| Тип | HDC C MNX BM10.0AG |
| GTIN (EAN) | 4050118504538 |
| Кол. | 25 Штука |

HDC C MNX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 2.76 g

Экологическое соответствие изделия

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Общие данные

| | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Диаметр контакта, вилка Ø | 4 mm | Поперечное сечение провода, макс., AWG | AWG 8 |
| Длина снятия изоляции | 15 mm | Вид соединения | Обжимное соединение |
| Измерительное соединение | | Объемное сопротивление | ≤1 mΩ |
| Исполнение вставки | MNX | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 10 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 8 mm ² | Циклы коммутации | ≥ 500 |
| Поверхность | Серебро | Основной материал | Сплав медный |
| Тип | Гнездо | Сечение соединительного провода | 10 - 8 mm ² |
| Способ изготовления | круглый | | |
| Материал контакта | Сплав медный | | |

Важное примечание

Сведения об изделии только гибкий многожильный проводник Style 1231 или 1028

Классификации



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC C МНХ ВМ10.0АG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC C МНХ ВМ10.0АG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | CTIN CM 3.6 | Версия |
| Заказ № | 9205440000 | Обжимной инструмент для контактов, 1.5mm ² , 10mm ² , Обжим с 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248734146 | выемками |
| Кол. | 1 ST | |